


### 洗浄測定対比表

印刷機種											
深度測定器		セルチェックシステム・ミル(簡易ロールスコープ)400倍率									
		3色目									
インキ		セラミックロール 2540mm幅 250線数 ポリユーム ご確認 実測値深度 およそ38 $\mu$ m									
洗浄測定	洗浄回数	使用洗浄剤	測定方法	深度測定							
	6	クリーニング専用洗浄剤1 クリーニング専用洗浄剤2 ファインクリーンXO		面長(2540mm)							
				印刷巾( mm)							
				深度測定点および数値							
			測定点	深度(A)	深度(B)	深度(C)	深度(D)	深度(E)	深度(F)	深度(G)	製作時深度38 $\mu$ mとして
			洗浄前深度測定値( $\mu$ m)	3	0	11	9	12	10	0	深度AV 6.43 深度率 16%
			洗浄後測定数値( $\mu$ m)	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	深度AV <b>38.14</b> 深度復元率 <b>100%</b>
	洗浄回復深度数値( $\mu$ m)	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	深度AV <b>31.71</b> 深度復元率 <b>29.80</b>		

洗浄前



洗浄後

